

*Ficha técnica
Modelo Mercurio,
láser diodo SHR
Serie PRO*

FOREVER SOFT®

Tecnología láser diodo SHR (Super Hair Removal)




- **Más rápidos**, sesiones de solo 30 minutos (cuerpo completo típico)
- **Más eficientes**, hasta **40% menos sesiones** para lograr la erradicación total del vello (comparado con equipos IPL, e-Light y láseres tradicionales)
- **Sin dolor**, sesiones más rápidas y confortables (por su avanzado sistema de enfriamiento y tiempos de sesión más cortos)
- **Lo más eficaz**, según **médicos** expertos es el **mejor método para que la depilación sea definitiva**
- **Más económico** en términos operativos, por la **gran duración de su lámpara, 20 veces mas** comparado con las otras tecnologías

Lo ultimo en depilación definitiva esta aquí, su éxito internacional esta causando gran revuelo al ser el equipo más veloz del mercado por la tecnología **Pulsing in motion™** que va **prácticamente barriendo las áreas** a tratar **sin dejar huecos**, además de tener la **efectividad más alta** de los equipos de depilación definitiva que permite eliminar prácticamente **todo tipo de vello**, aunado a una **seguridad sin precedente**. Esto da como resultado sesiones en pocos minutos, menos sesiones por tratamiento y todo esto con una comodidad y seguridad inigualable.

¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR?

Características	IPL Tradicional	Láser diodo SHR	Ventajas
<i>Modo de Trabajo</i>	Pulsos múltiples	Pulso sencillo	El pulso sencillo es mucho más estable que los pulsos múltiples debido a que los picos de energía pueden llegar a quemar la piel.
<i>Longitud de Onda</i>	640nm – 1,200nm	808nm y 940nm	El laser diodo llega perfectamente al cromóforo meta sin ondas de luz infrarroja y ultravioleta que pueden ser absorbidas por el agua de tejidos circundantes, calentándolos y generando molestias.
<i>Maneral Identificado</i>	No disponibles	Disponible	Con maneral específico sin necesidad de filtros para depilación se evitan los errores humanos que pueden resultar en quemaduras.
<i>Tecnología DEC</i>	No disponible	Disponible	Asegura que la energía del pulso sea uniforme todas las veces y de acuerdo al valor seleccionado.
<i>Frecuencia</i>	0.3 – 1Hz	1 – 10Hz	Lo cual acorta sustancialmente el tiempo de cada sesión
<i>Tecnología de Operación</i>	Tecnología estacionaria	Tecnología de movimiento continuo	El movimiento continuo reduce tiempos de operación además de evitar “huecos” que no reciben tratamiento.
<i>Duración de Lámpara</i>	Hasta 500,000 disparos	Hasta 10,000,000	Con lámparas que duran 20 veces mas que las lámparas tradicionales el ahorro es simplemente incomparable

Resumen técnico del equipo modelo Mercurio, láser diodo SHR

Láser diodo SHR de última generación	Modelo Mercurio
Características	
Fuente de luz (lámpara del maneral)	Láser de semiconductores
Sistema de Control (computadora)	Pantalla táctil a color de 10"
Maneral de Disparo	Pieza de mano
Spot de Disparo	12 X 12 mm
Longitud de Onda	808 nm, opcional 940nm
Densidad de Energía	0 a 120 J/cm ² Opcional a 180J/cm ²
Frecuencia de Pulsos (ajustable)	1 a 10 Hz
Tiempo de Pulso Continuo (ajustable)	1 a 30 seg.
Intervalo de Pulso	10 – 1,500 ms
Enfriamiento de maneral	-4 °C a 0 °C
Sistema de Enfriamiento	Sistema hidráulico enfriado por aire y electrónico por semiconductores
Potencia (nominal en picos)	500 W
Requerimientos Eléctricos (corriente alterna)	110 VAC a 60Hz o 220 VAC a 60Hz
Dimensiones	85 X 55 X 45 cm
Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque)	65 kg
Peso Neto (equipo)	58 kg

Características comerciales

- Todos los precios se expresan en Moneda Nacional.
- La compra del equipo requiere 50% de anticipo y 50% a la entrega.
- Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de cheques de la empresa.
- El tiempo de entrega depende de los niveles de inventario de cada producto, le pedimos consultar la disponibilidad previo a iniciar su orden de compra.
- Garantía de 24 meses contra defectos de fábrica
- Entrega incluida.
- Instalación incluida.
- Capacitación para todo su personal en su clínica incluida.
- Constancias de capacitación incluidas.
- Contamos con planes de financiamiento hasta 36 meses sin intereses, sujeto a aprobación y a condiciones comerciales vigentes.
- Contratos de cliente final para atención en clínica incluidos.
- Consultas de por vida del equipo, sin costo, incluidas.
- Accesorios incluidos.
- Lentes de protección para el operador incluidos.
- Accesorio de protección para el paciente incluido.
- Los precios y características de los equipos pueden cambiar sin previo aviso.
- Los precios publicados no incluyen IVA.

Oficina:

Lateral Sur Recta Cholula No. 7915 Local 108
Col. Santa Cruz Buenavista, C.P. 72150
Puebla, Puebla, México

Página web: www.foreversoft.com.mx
Correo de atención a clientes: atencionaclientes@foreversoft.com.mx
Teléfono: 01 222 2 69 01 51