

生凱超氧淨水機

Bio Ozone Helps Generator

滅菌 / 護理 / 保養 / 修復

1. 生凱超氧淨水機

- 具有 7 種氧氣 1/32 ~ 1 LPM 流量選項。
- 超氧鈦感測器具有 4 段選項，共有 28 種超氧濃度模組選項。
- 具有臭氧分解成氧氣功能。
- 具有抽出臭氧氣體釋放功能。
- 電壓 100 ~ 240V AC。
- 頻率 50/60 Hz to 12V DC。



O2 IN
(40cm)



O3 OUT
(100cm)



O3 destruct
(100cm)



變壓器
(12V 3A)



2. 氧氣調節閥

- 安裝在氧氣瓶上，調節氧氣出口流量 1/32 ~ 1 LPM 至生凱超氧淨水機，最大壓力 3000 PSI。
- 直徑 7mm X 1.5 公尺矽膠管。
- 公接頭。



5. 超氧手 / 腳套

- 當手 / 腳不適時，可用手套或腳套調理體質，減輕不適狀況。
- 附有 2 個接頭、2 條矽膠管、10 個手套 / 腳套。



3. 1000ml 燒杯

- 玻璃起泡器。
- 2 條 25 公分矽膠管。
- 公接頭。
- 逆止閥。



6. 矽膠管

- 材質符合 FDA 標準。



4. 矽膠罩杯

- 矽膠罩杯具有超氧進口端 / 出口端。
- 罩杯尺寸：10cm OD X 7cm ID。
- 1 公尺矽膠管 x 2 條。



生凱有限公司

406 台中市北屯區大連北街 24 巷 27 號
Email: ozonehelps@gmail.com
www.ozonehelps.com

廖品嫻 Nancy Liao
Cell: 0963-833-707
Line ID: ozonehelps

黃俊基 George Huang
Cell / Line: 0958-437-668