



主要應用領域

PET 瓶片分選
提純PET 瓶片

PO 碎片
提純PE/PP碎片

PVC窗框碎片
提純PVC碎片



你知道嗎？

不改變塑膠的線性使用模式，到 2050 年，海洋中的塑膠將比魚更多

AUTOSORT *FLAKE*



多個傳感模組
單點檢測



自動溫控調節



分辨率更高



設備特點

AUTOSORT FLAKE 分選設備成功地將顏色檢測、材質識別和金屬檢測結合在同一台設備上，且分選效果不受瓶片尺寸大小的影響。其獨特的前背景和後背景照明組合，使它能够分選更多種類的瓶片，從而提高分選性能。



技術亮點

飛光掃描技術 FLYING BEAM®



設備參數

		閥組	閥間距
寬度	1,900mm	TS100B	4mm
長度	2,000mm		
高度	2,300mm		
重量*	1,850kg		
功耗*	10Kw		

* 以上資料供參考。實際參數依據應用和入料情況不同而變化。詳細資訊可聯繫陶朗獲取



無憂之選

感測器精度夠高，才能在碎料分選時保證最佳回收率和回收純度



掃碼瞭解更多

