



Una excelente  
opción en  
consumos de  
agua de alto  
alcance

# Santafé PRO III

## Osmosis Inversa y Desionización en un mismo proceso

- Agua Química y Bacteriológicamente pura que garantiza una calidad **estable a través del tiempo.**
- Puede ser conectado directamente al grifo del agua.
- Totalmente automático.
- Sistema de respaldo que evita la colmatación prematura de las membranas de OR.
- Contador de litros de agua producto.

## Economía total:

- Libre de consumibles durante el primer año de uso \*\*
- Sistema de recuperación de hasta el 65% del agua de rechazo del sistema de ósmosis Inversa.
- Sistema puente que no permite que Usted se quede sin agua \*\*\*
- Monolítico, pequeño, con rodachinas que facilitan su instalación, mantenimiento y desplazamiento.
- Alarmas visuales y sonoras. Monitoreo permanente de su estado de funcionamiento.



## Ideal para laboratorios grandes

**Hasta** 100 Litros de agua x hora \*

Tipo II **ULTRA PURA**

**5 años de Garantía de Fábrica**

RESISTIVIDAD: 10 – 18 M  $\Omega$ /cm

El mejor precio del mercado

## Características Técnicas:

- ❖ Flujo de operación : 85 - 100 L/h.
- ❖ **Rendimiento total** : 12,000 Litros \*
- ❖ Resistividad : 10 – 18 M  $\Omega$ /cm
- ❖ Contenido partículas : < 1
- ❖ Cloruros (ppm) : < 1
- ❖ Dureza (ppm de  $\text{CaCO}_3$ ) : 0
- ❖ pH : 5.5 – 6.0
- ❖ Sílice (ppm) : < 1
- ❖ Medidor de resistividad (de lectura digital)
- ❖ Filtro UF de 0,2  $\mu\text{m}$  **NO ESTERIL**
- ❖ 2 columnas de intercambio iónico
- ❖ Sistema previo de filtración de 20" y 5 micras de retención (polydeph y carbón activado)
- ❖ Válvula reguladora de presión interna.
- ❖ Manómetro de presión de entrada
- ❖ Manómetro de presión regulada
- ❖ Sistema de Osmosis inversa silencioso de 7 etapas.
- ❖ Dimensiones en cm (AltosFrentesProfundidad): 98x60x82
- ❖ Peso: 65 kg.
- ❖ **Opcionales:** Reservorio – Bomba de refuerzo

## Consideraciones previas:

Antes de adquirir el equipo, Usted debe conocer e informar los siguientes parámetros sobre el agua que dispone y pretende tratar con este sistema de AGUA ULTRA PURA:

- Conductividad
- Presión.
- Procedencia.
- Concentración Total de Sales Disueltas **TDS**.

Igualmente, antes de adquirir el equipo, Usted debe conocer e informar los siguientes parámetros sobre AGUA ULTRA PURA que requiere:

- **Cantidad** en litros requerida **por hora**
- **Cantidad** en litros requerida **por día**
- Tipo de uso que le va a dar al agua producto.
- Clase de agua requerida para el proceso que va a realizar (agua Tipo I, II, III)

## Mantenimiento:

Por lo menos una vez al año, el desionizador SANTAFÉ PRO III debe recibir un mantenimiento general que incluye: Descontaminación, reemplazo de consumibles, re calibración de componentes electrónicos, cambio de mangueras y acoples y demás repuestos para su adecuado funcionamiento.

## Adicionales:

Dependiendo de la calidad de agua a tratar, es posible que sea necesaria la instalación de otros equipos de respaldo que permitan mantener las condiciones de suministro de agua ofrecidas y el costo de consumibles en límites inferiores.

- \* Directamente proporcional a la calidad de agua de alimentación.
- \*\* Siempre que no extralimite el consumo para el cual fue adquirido.
- \*\*\* En el evento de un fallo en el sistema central o del sistema de ósmosis.



Moraequipos SAS

Calle 94 A No. 62 - 30 Barrio Andes Tel: 601 221 7676 –

WhatsApp: 320 219 3192 (solo mensajes) Movil: 310 812 0888

correo: [infocomercial@moraequipos.com](mailto:infocomercial@moraequipos.com) [www.moraequipos.com](http://www.moraequipos.com)

Bogotá, D.C. Colombia – Sur América.

# Esto no se lo cuentan cuando adquiere un sistema de agua:

Todos los sistemas de Ósmosis Inversa fabricados en el mundo, rechazan entre el 60 y el 90% del agua que les ha sido suministrada.

Esto significa que, de cada 100 litros de agua que ingresan a un sistema de Ósmosis Inversa, entre 60 y 90, van para el caño.

Los Sistemas de Agua marca Moraequipos, cuentan con un sistema de recuperación interno automatizado, que retoma esos 60 a 90 litros de agua, los procesa y los convierte en AGUA ULTRA PURA.

El organismo humano mejora su funcionamiento y crea una barrera contra muchas enfermedades (entre ellas el cáncer), cuando está siendo neutralizado o alcalinizado el pH de su sangre y sus fluidos.

Esto es fácil de lograr, cuando usted prepara alimentos o ingiere agua ALCALINA en su rutina alimenticia diaria.

Teniendo en cuenta que, los Sistemas de Agua marca Moraequipos trabajan con **AGUA POTABLE**, los pocos litros que no recuperan estos sistemas de agua, pueden ser acopiados y embotellados, empleándolos para el **consumo humano**.

De esta manera, no solamente está evitando mandar a la basura un recurso por el cual está pagando, está consumiendo **AGUA ALCALINA** con todos los minerales y nutrientes que pierde el agua en el proceso de osmotización, sino que economiza la compra de agua en botellón para uso en el hogar o en el trabajo.



Lo que los Administradores y Gerentes de un laboratorio, necesitan saber sobre el sistema de agua ULTRA PURA que van a adquirir:

- La **presión** de suministro del agua que alimentará la unidad, debe estar en un rango entre 40 y 60 psi.
- El agua que va a suministrarse a la unidad de agua ULTRA PURA, **DEBE SER POTABLE**.
- La instalación de la unidad de agua **NO DEBE** estar cerca de una fuente de calor (intemperie, neveras, ventanas, autoclaves, etc).
- El sitio donde se ha de instalar la unidad de AGUA ULTRA PURA, debe estar a una distancia máxima de 1,5 metros de una toma de agua, de una toma de corriente a 110 VAC y de un desagüe.
- Las unidades de **AGUA ULTRA PURA** ofrecen la posibilidad de no requerir recambio de consumibles durante el primer año de uso, **siempre que** el modelo adquirido se ajuste a las características de cantidad de agua a consumir y calidad de agua de alimentación de las mismas.
- **NO** deben instalarse acostadas o tumbadas en uno de sus costados.
- Las unidades de **AGUA ULTRA PURA** miden la calidad del agua que procesan en **M Ω/cm**. Mientras **más pura** es el agua, mayor es el registro en el panel de control.
- Todos los sistemas de AGUA ULTRA PURA **Tipo II y Tipo I**, fabricados por Moraequipos, tienen un contador del agua que procesan.
- Anualmente todos los sistemas de agua, deben ser objeto de un mantenimiento preventivo.

**MORA** EQUIPOS

Moraequipos SAS Calle 94 A No. 62 - 30 Barrio Andes Tel: 601 221 7676  
WhatsApp: 320 219 3192 (solo mensajes) Movil: 310 812 0888  
correo: [infocomercial@moraequipos.com](mailto:infocomercial@moraequipos.com) [www.moraequipos.com](http://www.moraequipos.com)  
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América.